



CoreLine Hublot – Pour tous les projets où la lumière compte vraiment.

CoreLine Hublot

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Avantages

- Une solution universelle couvrant diverses exigences d'application (intérieures et extérieures) et offrant un bon confort visuel
- Design fin et discret avec différentes couleurs de finition (via le choix des collerettes accessoires, disponibles en Blanc, Noir, Gris, avec ou sans casquette)
- Facile à installer
- Idéal pour le remplacement des hublots conventionnels (CFL)

Fonctions

- Un effet de lumière homogène pour assurer un très bon confort visuel (collerettes à casquette disponible en option pour orienter le flux vers le sol)
- Excellente efficacité lumineuse
- Résistant à l'eau (IP65), robuste (IK10) et anti-vandal.
- Installation facile grâce aux connecteurs à poussoir et à la possibilité de câblage traversant
- Détecteur de mouvement en option, avec fonction de détection de la lumière du jour, de gradation et de regroupement sans fil
- Versions DALI et Interact ready en option
- 3 flux et 2 températures de couleurs disponibles pour répondre à tout type d'application

Application


- Couloirs
- Cage d'escaliers
- Résidences
- Locaux techniques
- Sorties de secours
- Parkings couverts

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

Détails sur le produit



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

Détails sur le produit



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Oui
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Oui
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Non
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Non
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Non
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Non
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Non
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Non
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Non
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Non
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Non
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Oui
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Oui
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Oui
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Oui
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Oui
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Oui
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Oui
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
52879699	WL140V LED12_20S/	All-in, Multi Lumen	120 degré(s)	2700 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
	827_830_840 PSU WH				

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 degré(s)	2700 K	100 lm/W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	88 lm/W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	95 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	94 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 degré(s)	3000 K	95 lm/W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 degré(s)	3000 K	94 lm/W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 degré(s)	3000 K	105 lm/W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 degré(s)	4000 K	110 lm/W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 degré(s)	3000 K	105 lm/W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 degré(s)	4000 K	110 lm/W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	3000 K	90 lm/W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	4000 K	103 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1 200 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	2 100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	3 100 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de gradation maximal
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non	-	Non applicable
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Non	-	Non applicable
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Non	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Oui	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Oui	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Oui	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Oui	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Oui	-	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui	-	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de gradation maximal
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Oui	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Oui	-	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Oui	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Oui	-	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Oui	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Oui	-	1%
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non	-	Non applicable
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non	-	Non applicable
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non	-	Non applicable
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non	-	Non applicable
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de gradation maximal
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Oui	programmable avec regroupement sans fil	10%
			Détecteur de mouvement et de lumière	
			programmable avec regroupement sans fil	
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière	10%
			programmable avec regroupement sans fil	

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de gradation maximal
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière	10%
			programmable avec regroupement sans fil	

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Blanc
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Blanc
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Blanc RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Blanc RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Blanc RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Blanc RAL 9003
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Blanc RAL 9003
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Blanc
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Blanc
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Blanc
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Blanc
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Blanc
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Blanc
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Blanc
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Blanc
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Blanc
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Blanc
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Blanc
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Blanc
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Blanc
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Blanc
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Blanc
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Blanc

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en			
		Secours centralisé	Eclairage de secours	mode secours	Alimentation de secours
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en			
		Secours centralisé	Eclairage de secours	mode secours	Alimentation de secours
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Non	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Non	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Non	-	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	3 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-

Approbation et application (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage ENEC	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
30713299	WL140V 14_24_40S/	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage ENEC	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)
	827_830_840 PSU WH			normalement inflammables	
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage		Valeur de scintillement (PstLM)
			ENEC	Inflammabilité	
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	1
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	1
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	1
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	1
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	1
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	1
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	1
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	1

Approbation et application (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1,6
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1,6
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	0,4
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	0,4
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	0,4
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	0,4
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	0,4
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1,6
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1,6
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1,6
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1,6
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1,6

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage		Valeur de scintillement (PstLM)
			ENEC	Inflammabilité	
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	1
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	-	1

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1,6
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1,6
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1,6
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1,6
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1,6
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1,6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1,6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1,6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1,6
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1,6
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1,6
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	1,6

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - null - 911401874087




Polar Normal (separate) - null - 911401873787




Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987






Polar Normal (separate) - null - 911401873687



Polar Normal (separate) - null - 911401851882




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401852082

Polar Normal (separate) - null - 911401848282




Polar Normal (separate) - null - 911401847582



Polar Normal (separate) - null - 911401847682

Polar Normal (separate) - null - 911401847782

Polar Normal (separate) - null - 911401847882



Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582

Polar Normal (separate) - null - 911401851682

