



Pour chaque projet où la lumière compte vraiment, le choix évident de la LED.

Appliques murales CoreLine

Les solutions murales CoreLine tiennent la promesse de la gamme CoreLine de luminaires innovants, faciles à installer et de haute qualité. Il s'agit d'un luminaire en saillie de forme circulaire pour les installations au plafond et au mur, facile à monter dans les zones de circulation telles que les couloirs, les allées et les escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa répartition lumineuse homogène, garantit que ce luminaire s'intègre dans la plupart des architectures de bâtiments. Grâce aux connecteurs à poussoir, l'installation de CoreLine WL140V est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

- Facile à installer avec des connecteurs enfichables et un câblage traversant
- Design élancé et discret en noir ou gris, avec accessoires
- Offre le bon confort visuel pour diverses applications
- Pour des applications multifonctionnelles avec des options multi-lumières/multi-couleurs
- Remplacement direct des appliques murales traditionnelles

Appliques murales CoreLine


Fonctions

- Trois flux lumineux et deux couleurs pour répondre à diverses applications
- Résistant à l'eau et au vandalisme en version standard
- Choix de ballasts : DALI compatible CC, sans fil avec Interact Ready
- Installation facile grâce aux connecteurs à poussoir et à la possibilité de câblage traversant
- Accessoire demi-lune en option à des fins décoratives
- Éclairage de secours en option (autovérification incluse)
- Détection de mouvement en option, avec fonction de détection de la lumière du jour, de gradation et de regroupement sans fil avec MDU

Application

- Couloirs
- Escaliers
- Halls d'entrée
- Zones de passage
- Éclairage de sécurité extérieur

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

Appliques murales CoreLine

Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

Appliques murales CoreLine

Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Code de protection contre les chocs méca.	IK10
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Non
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Non
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Non
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Non
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Non
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Non
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Non
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Non
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Non
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Non
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Non
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Non
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Non

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 degré(s)	3000 K	94 lm/W
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	72 lm/W
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	84 lm/W
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	87 lm/W
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W

Appliques murales CoreLine

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
			de la source lumineuse	(nom.)	(valeur nominale)
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 degré(s)	4000 K	80 lm/W
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	84 lm/W
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Non
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Non
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Non
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Non
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Non
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Non
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Non
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Non
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Non
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Non

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
			de la source lumineuse	(nom.)	(valeur nominale)
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	87 lm/W
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Non
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Non
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Non
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Oui
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Non
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Non
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Non
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Non	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Oui	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Oui	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Oui	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Oui	-	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui	-	1%
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui	-	1%
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Oui	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	10%
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Blanc RAL 9003
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Blanc RAL 9003
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Blanc RAL 9003
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Blanc RAL 9003
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Blanc RAL 9003
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Blanc
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Blanc
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Blanc
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Blanc
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Blanc
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Blanc
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Blanc
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Blanc
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Blanc
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Blanc
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Blanc
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Blanc

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Non	-	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Non	-	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Non	-	-	-

Appliques murales CoreLine

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Non	-	-	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	-
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures	350 lm	Lithium

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique en mode d'urgence du CC central	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
			version basique		
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique en mode d'urgence du CC central	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-

Appliques murales CoreLine

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique en mode d'urgence du CC central	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h

Approbation et application (1/2)

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 à +40 °C	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique en mode d'urgence du CC central	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 h
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	Température 850 °C, durée 30 s
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	Température 850 °C, durée 30 s
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	Température 850 °C, durée 30 s
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	Température 850 °C, durée 30 s
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	Température 850 °C, durée 30 s

Appliques murales CoreLine

Order Code	Full Product Name	Plage de			
		température ambiante	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
910505101561	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/840				850 °C, durée
	PSR ELB3				30 s
	MDU WH				
910505101562	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED20S/830				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s
910505101563	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED20S/840				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s

Approbation et application (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur de clignotement (PstLM)	Effet stroboscopique
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Plage de			
		température ambiante	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent
910505101564	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/830				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s
910505101565	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/840				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s


Order Code	Full Product Name	Valeur de clignotement (PstLM)	Effet stroboscopique
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V


Polar Wide Diagrams




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087



Polar Normal (separate) - null - 911401873787




Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

