



CoreLine do montażu naściennego — oczywisty wybór LED

CoreLine Wall-mounted

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu naściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy naścienne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Do 55% zaoszczędzonej energii w porównaniu do opraw z lampami PL-C
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych opraw ściennych
- Kompletna rodzina uwzględniająca wymagania wszelkich zastosowań (strumień świetlny, IP65, IK10, certyfikowane oświetlenie awaryjne, wbudowane układy sterowania)

Cechy


- Dyskretne wzornictwo
- Trzy opcje strumienia świetlnego zastępujące tradycyjne oprawy montowane na ścianach – 1 x 18 W / 2 x 18 W / 2 x 26 W PL-C
- W standardzie odporność na działanie wody i czynników mechanicznych
- W standardzie przyciemnianie fazowe
- Matowany klosz zapewniający równomierny rozsył światła i komfort wizualny
- Opcjonalnie oświetlenie awaryjne
- Opcjonalne włączanie/wyłączanie po wykryciu ruchu oraz zaprogramowane przyciemnianie korytarza na poziomach 100–10–0%

CoreLine Wall-mounted

Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Publiczne wejścia do budynków
- Łazienki
- Wyjścia awaryjne
- Parkingi wielopoziomowe
- Zewnętrzne oświetlenie bezpieczeństwa

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU

CoreLine Wall-mounted

Więcej o produkcie



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted

CoreLine Wall-mounted

Więcej o produkcie



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



CoreLine Wall-mounted WL140V
Top View

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Symetryczna
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Tak
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Tak
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nie
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nie
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nie
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nie
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nie
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nie
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Tak
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Tak

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Tak
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Tak
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Tak
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Tak
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Tak

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	72 lm/W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 °	4000 K	80 lm/W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W

CoreLine Wall-mounted

		Typ	Kąt rozsyłu	Skorelowana temperatura	Skuteczność świetlna
Order Code	Full Product Name	„Wszystko w jednym”	źródła światła	barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W

		Typ	Kąt rozsyłu	Skorelowana temperatura	Skuteczność świetlna
Order Code	Full Product Name	„Wszystko w jednym”	źródła światła	barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 °	3000 K	90 lm/W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

			Nadaje się do losowego
Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	przełączania
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nie
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nie
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nie
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Nie
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Nie
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Nie
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nie
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Nie

			Nadaje się do losowego
Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	przełączania
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nie
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Nie
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nie
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nie
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Tak
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nie

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania	
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nie	
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nie	
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nie	
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nie	

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania	
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nie	
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nie	
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nie	
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nie	

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	Nie dotyczy
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	Nie dotyczy
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Tak	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Tak	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Tak	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Tak	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Tak	-	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Tak	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Tak	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Tak	-	1%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Tak	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Tak	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Tak	-	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Tak	-	1%
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Tak	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Tak	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Tak	-	1%
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Tak	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	10%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Tak	-	1%
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Tak	-	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Tak	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Tak	-	1%

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nie	-	Nie dotyczy
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nie	-	Nie dotyczy
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nie	-	Nie dotyczy
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nie	-	Nie dotyczy
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Tak	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	10%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Tak	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Tak	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	10%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Biel
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Biel
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Biały, RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Biały, RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Biały, RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Biały, RAL 9003
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Biały, RAL 9003
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Biel
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Biel
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Biel
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Biel
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Biel
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Biel
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Biel
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Biel
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Biel
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Biel
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Biel
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Biel
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Biel
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Biel
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Biel
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Biel
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Biel
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Biel
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Biel
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Biel
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Biel
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Biel

Praca w trybie awaryjnym (1/2)

				Typ akumulatora	
				Strumień	wykorzystywanego
				światlny	na potrzeby
Order	Full Product	Centralne	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia
Code	Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego
52879699	WL140V	-	-	-	-
	LED12_20S/ 827_830_840				
	PSU WH				

					Typ akumulatora
					wykorzystywanego
					na potrzeby
Order	Full Product	Centralne	Oświetlenie	światlny	oświetlenia
Code	Name	oświetlenie	awaryjne	oświetlenia	awaryjnego
52880299	WL140V	-	-	-	-
	LED20_34S/				
	827_830_840				
	PSU WH				

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Nie	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Nie	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Nie	-	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	350 lm	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	350 lm	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	350 lm	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Tak	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	350 lm	Lithium
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Tak	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	350 lm	Lithium
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Tak	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	350 lm	Lithium
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Tak	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	350 lm	Lithium
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Tak	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	350 lm	Lithium
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	350 lm	Lithium
97876100	WL140V LED20S/830	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie	350 lm	Lithium

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień	Typ akumulatora
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	światłny oświetlenia awaryjnego	wykorzystywanego oświetlenia awaryjnego
	WIA ELB3		działania 3		
	WH		godziny w		
			wersji		
			podstawowej		
97877800	WL140V	Nie	Oświetlenie	350 lm	Lithium
	LED20S/840		awaryjne o		
	WIA ELB3		czasie		
	WH		działania 3		
			godziny w		
			wersji		
			podstawowej		
97878500	WL140V	Nie	Oświetlenie	350 lm	Lithium
	LED34S/830		awaryjne o		
	WIA ELB3		czasie		
	WH		działania 3		
			godziny w		
			wersji		
			podstawowej		
97879200	WL140V	Nie	Oświetlenie	350 lm	Lithium
	LED34S/840		awaryjne o		
	WIA ELB3		czasie		
	WH		działania 3		
			godziny w		

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień	Typ akumulatora
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	światłny oświetlenia awaryjnego	wykorzystywanego oświetlenia awaryjnego
			wersji		
			podstawowej		
52873499	WL140V	-	-	-	-
	LED20S/830				
	PSU WH				
52874199	WL140V	-	-	-	-
	LED20S/840				
	PSU WH				
52875899	WL140V	-	-	-	-
	LED34S/830				
	PSU WH				
52876599	WL140V	-	-	-	-
	LED34S/840				
	PSU WH				
53082999	WL140V	-	-	-	-
	LED12S/830				
	PSR MDU				
	WH				
53083699	WL140V	-	-	-	-
	LED12S/840				
	PSR MDU				
	WH				
53085099	WL140V	-	-	-	-
	LED20S/840				
	PSR MDU				
	WH				

Praca w trybie awaryjnym (2/2)

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W		3 h
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W		3 h
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W		3 h
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-		3 h
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-		3 h
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-		3 h
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-		3 h

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-		3 h
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-		-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-		-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-		-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-		-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-		-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-		-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-		-

Certyfikaty i zastosowania (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia		Oznaczenie ENEC	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia		Oznaczenie ENEC	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Od -20°C do +40°C		Znak ENEC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Od 0°C do +25°C	-	-	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Od 0°C do +25°C	-	-	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Od 0°C do +25°C	-	-	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Zakres			Test rozżarzonym drutem
		temperatury otoczenia	Oznaczenie ENEC	Oznaczenie palności	
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Od -20°C do +35°C	-	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Od -20°C do +35°C	-	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Od -20°C do +35°C	-	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres			Test rozżarzonym drutem
		temperatury otoczenia	Oznaczenie ENEC	Oznaczenie palności	
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C	-	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C	Znak ENEC	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

Certyfikaty i zastosowania (2/2)

Order Code	Full Product Name	Wartość	
		migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Wartość	
		migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-

Order Code	Full Product Name	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	–
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	–
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	–
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	–
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	–
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	–
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	–




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554


Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087



Polar Normal (separate) - null - 911401873787






Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987

CoreLine Wall-mounted




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882




Polar Normal (separate) - null - 911401848282



Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682


Polar Normal (separate) - null - 911401847782



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

CoreLine Wall-mounted

