



Funktionel industribelysning, der gør hverdagen på dit lager nemmere.

Ledinaire Industriarmatur

Det kan være frustrerende at føle sig utryk på grund af mørket i en lagerhal i Fredericia eller på parkeringspladser i København. I Danmark forventer vi belysning af høj kvalitet. Med Ledinaire Industriarmatur får du en funktionel og effektiv lampe. Den leverer lys af høj kvalitet uden at koste en formue. Klik på det enkelte produkt for at finde den perfekte løsning til dit miljø.

Fordele

- Philips leverer høj kvalitet til industribelysning.
- Ledinaire Industriarmatur garanterer professionel belysning, der sparer energi og omkostninger.
- Ledinaire Industriarmatur giver funktionelt lys og skaber også en behagelig atmosfære i industrielle bygninger og professionelle miljøer.

Funktioner

- Ledinaire Industriarmatur er vand- og støvtæt. Lampen er klassificeret som IP65 og IK08.
- Du kan vælge mellem længderne 600, 1.500 og 1.800 mm.
- Ledinaire Industriarmatur er en All-in løsning, der passer til enhver situation. Vælg den lysfarve og lysstyrke, som passer til jeres miljø.

Anvendelsesområder



- God belysning til høje hylder på lageret. Perfekt til dem, der har brug for ekstra lys til 4 meter høje hylder.
- Effektiv industribelysning til alle parkeringspladser, både indendørs og udendørs. Få lys, der øger sikkerheden og synligheden.
- Kølerum kan være mørke. Med Ledinaire Industriarmatur får du godt lys, selv ved -20°C. Perfekt til at lyse dit kølerum op.

Versions



Ledinaire Waterproof

Målskitse



Oplysninger om produktet

	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Lyskildens strålevinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Optiktype	Symmetrisk

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende kromaticitet	<5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2.500 lm
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
911401877480	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3.400 lm
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8.000 lm
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401877480	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

