



Bewährt, Verlässlich, Günstig

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte (WT060C) bietet ein bewährtes Qualitätsniveau zu einem günstigen Preis. Außerdem sind die Leuchten zuverlässig, energieeffizient sowie einfach und schnell zu montieren.

Vorteile

- Das Gehäuse besteht aus einem kleinen versiegeltem wartungsfreien Kunststoffrohr.
- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Feuchtraumleuchten.

Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Robuste Feuchtraumleuchte
- Auswahl an Lichtstromwerten: 1.800, 3.600 und 5.600 lm
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden

Anwendung

- Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m)
- Kühlräume
- Nebenräume



Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C

Versions




Ledinaire Waterproof

Abmessungsskizzen



Produktdetails



Ledinaire waterproof, WT060C




Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------------|---------|
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Lichtquelle austauschbar | Nein |
| Anzahl Betriebsgeräte | Einheit |
| Service Tag | Nein |

Lichttechnische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Optik | Symmetrisch |

Betrieb und Elektrik

| | |
|--|-----------------|
| IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz | 50 or 60 Hz |
| Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten | Ja |

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dimmbar | Nein |
| Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar |

Mechanik und Gehäuse

| | |
|-----------------------|------|
| Gehäusefarbe | Grau |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP66 |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 °C |
| CE-Zeichen | Ja |
| ENEC-Zeichen | - |
| Entflammbarkeitszeichen | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 1,6 |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| | |
|---------------------------|--------|
| Anfängliche Farbsättigung | <5 |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| 36009699 | WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN | 120 lm/W | 3.600 lm |
| 36010299 | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 120 lm/W | 3.600 lm |
| 36291599 | WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN | 125 lm/W | 2.500 lm |
| 36292299 | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN | 125 lm/W | 2.500 lm |
| 36011999 | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN | 121 lm/W | 5.600 lm |
| 36012699 | WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 121 lm/W | 5.600 lm |
| 36293999 | WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN | 121 lm/W | 3.400 lm |
| 36294699 | WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN | 121 lm/W | 3.400 lm |
| 36007299 | WT060C LED18S/840 PSU L600 BN | 120 lm/W | 1.800 lm |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 36009699 | WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN | 30 W |
| 36010299 | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 30 W |

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 36291599 | WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN | 20 W |
| 36292299 | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN | 20 W |

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 36011999 | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN | 46 W |
| 36012699 | WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 46 W |
| 36293999 | WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN | 28 W |

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 36294699 | WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN | 28 W |
| 36007299 | WT060C LED18S/840 PSU L600 BN | 15 W |

