



Ledinaire Feuchtraumleuchte – der optimale Einstieg in LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Vorteile

- Das Gehäuse besteht aus einem kleinen versiegeltem wartungsfreien Kunststoffrohr.
- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Feuchtraumleuchten.

Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Robuste Feuchtraumleuchte
- Auswahl an Lichtstromwerten: 1.800, 3.600 und 5.600 lm
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden

Anwendung

- Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m)
- Kühlräume
- Nebenräume



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Abmessungsskizzen



Produktdetails



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Nein
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennlichtausbeute (Nom)	120 lm/W
Optik	Symmetrisch
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1.6
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	<5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3'600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3'600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2'500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2'500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5'600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5'600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3'400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3'400 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1'800 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

