



Ledinaire Waterdicht – Waterdichte LED- armatuur van professionele. kwaliteit voor gebruik in industriële en andere. waterdichte omgevingen.

Ledinaire Waterdicht

Ledinaire Waterdicht houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen dat binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. Het solide Ledinaire Waterdicht armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP66).

Voordelen

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

Ledinaire Waterdicht

Kenmerken

- robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp
- lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar (TW1)
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden

Toepassing



- parkeergarages, onder luifel
- Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
- (Koude) opslagruimten

Versions



Ledinaire Waterproof

Maatschets



Productgegevens

	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		

Ledinaire Waterdicht

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Nee
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W
Optiektype	Symmetrisch
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	<5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur	
		(nom.)	Lichtstroom
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
8710163360157	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3.600 lm
8710163362915	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
8710163362922	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2.500 lm
8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
8710163362939	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3.400 lm
8710163362946	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3.400 lm
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	8710163362922	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W	8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
8710163360157	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W	8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
8710163362915	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W	8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W

Ledinaire Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8710163362939	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
8710163362946	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

