



# LEDINAIRE – en glimrende LED, rett og slett

## Ledinaire Waterproof

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

### Fordeler

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhet
- Behagelig indirekte lys
- energibesparelser på opptil 40 %

### Funksjoner

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Robust, vanntett armatur
- Lysytelse: 3600 og 5500 lm
- Robust: IK08
- Beskyttelse mot inntrengning: IP65
- Monteringsbraketter kan plasseres langs hele armaturen

### Søknad

- Overbygde parkeringsplasser
- Industrihaller (opptil 4 m høyde)
- Kjølerom, lager



# Ledinaire Waterproof

## Versions



Ledinaire Waterproof

## Målskisse



## Produkt detaljer

|  |                              |  |                              |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
|  | Ledinaire waterproof, WT060C |  | Ledinaire waterproof, WT060C |
|  | Ledinaire waterproof, WT060C |  | Ledinaire waterproof, WT060C |
|  | Ledinaire waterproof, WT060C |  | Ledinaire waterproof, WT060C |

| Generell informasjon                  |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver inkludert                      | Ja                                              |
| Lyskilden kan byttes ut               | Nei                                             |
| Antall utstyrsenheter                 | 1 enhet                                         |
| Service Tag                           | Nei                                             |
| Teknisk belysning                     |                                                 |
| Lyskjeglevinkel for lyskilde          | 120 grad(er)                                    |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)      | 4000 K                                          |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)         | >80                                             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)            | 120 lm/W                                        |
| Optikktype                            | Symmetrisk                                      |
| Drift og elektronikk                  |                                                 |
| IEC-beskyttelsesklasse                | Sikkerhetsklasse II                             |
| Inngangsspenning                      | 220 til 240 V                                   |
| Line Frequency                        | 50 or 60 Hz                                     |
| Egnet for tilfeldig veksling          | Ja                                              |
| Kontroller og dimming                 |                                                 |
| Kan dimmes                            | Nei                                             |
| Maksimalt dimmenivå                   | Ikke relevant                                   |
| Mekanikk og innfatning                |                                                 |
| Innfatningsfarge                      | Grå                                             |
| Mekanisk støtteskyttelseskode         | IK08                                            |
| Ingress beskyttelseskode              | IP66                                            |
| Godkjenning og bruksområde            |                                                 |
| For omgivelsestemperaturer mellom     | −20 til +45 °C                                  |
| CE-merke                              | Ja                                              |
| ENEC-merke                            | –                                               |
| Brennbarhetsmerke                     | For montering på normalt antennebare overflater |
| Test av glødetråd                     | Temperatur 850 °C, varighet 30 sek              |
| Flimmerverdi (PstLM)                  | 1                                               |
| Stroboskopisk effekt                  | 1,6                                             |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |                                                 |
| Innledende kromatisitet               | <5                                              |
| Lysstrømtoleranse                     | +/-10%                                          |

Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                  | Lysytelse |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 911401876680 | WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN     | 3 600 lm  |
| 911401876780 | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 3 600 lm  |
| 911401892780 | WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN     | 2 500 lm  |
| 911401892880 | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN | 2 500 lm  |
| 911401876880 | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN     | 5 600 lm  |
| 911401876980 | WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 5 600 lm  |
| 911401893180 | WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN     | 8 000 lm  |
| 911401876480 | WT060C LED18S/840 PSU L600 BN      | 1 800 lm  |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                  | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 911401876680 | WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN     | 30 W          |
| 911401876780 | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 30 W          |
| 911401892780 | WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN     | 20 W          |
| 911401892880 | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN | 20 W          |

| Order Code   | Full Product Name                  | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 911401876880 | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN     | 46 W          |
| 911401876980 | WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 46 W          |
| 911401893180 | WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN     | 65 W          |
| 911401876480 | WT060C LED18S/840 PSU L600 BN      | 15 W          |

