



Hermetyczna oprawa Ledinaire — po prostu światne LED-y

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Korzyści

- Energooszczędna i trwała oprawa szczelna LED
- Nowoczesne wzornictwo
- Przyjemne, rozproszone światło
- Szeroki zakres regulacji rozstawu uchwytych montażowych
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw hermetycznych TCW060

Cechy

- Wersje: 600mm, 1200 mm i 1500 mm
- Opcje strumienia świetlnego: 1800lm, 3600lm i 5500 lm
- Odporność mechaniczna: IK08
- Klasa szczelności: IP65

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Zastosowanie



- Garaże
- Chłodnie i magazyny
- Zadaszone parkingi zewnętrzne
- Hale przemysłowe
- Klatki schodowe

Wersje



Ledinaire Waterproof

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Typ optyki	Symetryczna
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	<5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura	
		barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3 600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3 600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3 600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2 500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2 500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5 600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5 600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3 400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3 400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8 000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1 800 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

