



Philips Ledinaire Waterproof – для повсякденних завдань освітлення, готовий до використання, легко встановлюється

Ledinaire Waterproof

Лінійка Ledinaire Waterproof (WT060) надає вибір популярних, готових до використання водонепроникних світлодіодних світильників із високим рівнем якості Philips за конкурентоспроможною ціною.

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне розсіяне світло
- Легке встановлення через зовнішній вставний роз'єм

Характеристики

- Міцний (IK08) і водонепроникний (IP66) світильник
- Доступні різні варіанти довжини та рівня освітлення
- Монтажний кронштейн можна розташувати завдовжки світильника

Застосування

- Закриті автостоянки
- Промислові цехи (заввишки до 4 м)
- Складські приміщення

Ledinaire Waterproof


Версії



Ledinaire Waterproof

Розміри

WT060C



Model	A	B	C	D	E	F	G
1200	60	30	30	600	120-120	120-120	
1200	60	30	30	1200	240-240	240-240	
1200	60	30	30	1800	360-360	360-360	
1200	60	30	30	2400	480-480	480-480	MAX

WT060C TW



Model	A	B	C	D	E	F
1200	60	30	30	1200	240-240	240-240
1200	60	30	30	1800	360-360	360-360

Деталі по продукції



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Ні
Світлотехнічні	
Кут променя джерела світла	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Тип оптичного пристрою	Симетричний
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	<5
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура	
		(ном.)	Світловий потік
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3 600 lm
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3 600 lm
911401877280	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3 600 lm
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2 500 lm
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2 500 lm
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5 600 lm
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5 600 lm
911401877480	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5 600 lm
911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3 400 lm
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3 400 lm
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8 000 lm
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1 800 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

Ledinaire Waterproof

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401877280	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401877480	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

