



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Architectural MSD

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

- Hohe Lichtabstrahlung
- Geringe Betriebskosten
- Exzellente Farben

Merkmale

- Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen
- Ausgezeichnete Farbeigenschaften
- Beliebige Brennstellung


Anwendung

- Architektonische Beleuchtung
- Studio- und Discobeleuchtung

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions





XPPR XDMSD 0013



XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Allgemeine Informationen	
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Farbcode	-
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Allgemeine Informationen

Architectural MSD

Order Code	Full Product Name	Socket
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Socket
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
91135000	MSD 1200 1CT/3	73	92.000 lm

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
91755000	MSD 575 1CT/16	72	43.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
91135000	MSD 1200 1CT/3	13,8 A	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
91755000	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

