



MSD Platinum: potencia para iluminar su creatividad

DJ/CLUB

Las lámparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de espectáculos gracias a una luz brillante e intensa, potente y compacta. Su diseño compacto y ligero proporciona la libertad de crear luminarias más pequeñas y de menos peso, para su uso en cualquier lugar del escenario. Y su arco corto, temperatura de color alta y reflector innovador producen una intensidad de haz alta y brillante que consigue una reproducción del color extraordinaria. También ofrecen una vida útil prolongada y fiable, alta eficacia y tiempos de reposición más cortos. Todo ello se suma para crear una experiencia creativa intensamente emocionante.

Beneficios

- Una vida útil prolongada y fiable (2000 horas)
- Alta intensidad de haz
- Libertad para crear luminarias más pequeñas y ligeras
- Alineación perfecta y colocación con la sustitución de lámparas en pocos segundos. Sistema óptico renovado con máxima potencia lumínica
- Alta luminosidad percibida

Características

- Características de Philips MSD
- Arco muy corto
- Diseño más pequeño, compacto
- Lámpara reflectora
- Temperatura del color con una alta correlación

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



Standard for MSD Silver 350W



XPPR_XDMSD_0002-Product photo



XPPR_XDMSD_0011-Product photo




XPPR_XDMSD_0012-Product photo







MSD Platinum 25 R

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54,5 mm	1,4 mm	60 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm
MSD Silver 350W UNP/24	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Información general	
Base del casquillo	-
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Flujo lumínico	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(IRC)	(mín.)	
76773300	MSD Silver 350W UNP/24	8000 K	-	-	15.700 lm
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	8000 K	-	14.300 lm	16.000 lm
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7.100 lm	7.950 lm
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	7800 K	-	-	12.350 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Flujo lumínico	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(IRC)	(mín.)	
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	-	12.000 lm
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15.250 lm
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	8000 K	-	-	22.400 lm
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	8000 K	-	-	26.000 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
76773300	MSD Silver 350W UNP/24	350 W
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	330 W
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	280 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	250 W
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	470 W
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	550 W

