



Philips Espectáculo MSR

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a re-ignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Cor da luz do dia perfeita, devido à temperatura de 6000 K com excelentes características de cor necessárias para palco
- Sem movimento de oscilação
- High lumen output
- High beam intensity
- Hot re-ignition is possible ensuring the availability of the light at any time

Características

- Philips Pinch Protection
- MSR filling
- Geometria de tubos de descarga otimizada
- Eficiência elevada
- Single ended lamp concept
- Capacidade de reacendimento a quente

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Aplicação

- Indoor and outdoor filming
- Teatros
- Fotografia profissional
- Simulação solar

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions





XPPR_XDMSR_0005-Product photo



XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Informações gerais	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	-
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Casquilho
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Caraterísticas técnicas da luz

		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Fluxo luminoso	Fluxo Luminoso
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	(IRC)	(Mín.)	Luminoso
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43.200 lm	48.000 lm

		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Fluxo luminoso	Fluxo Luminoso
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	(IRC)	(Mín.)	Luminoso
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28.080 lm	31.200 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

