



Produktbeskrivelse

MSR

MSR Short Arc – lengre levetid. Lyskildens korte arc og kompakte design gir en kompakt armaturer med en høyintensiv lysstyråle. Innovativ P3-teknologi som er utviklet av Philips og som skaper noen helt nye lyskilder med en kortere bro (arc), og som kan brukes med høyere brennetemperaturer i enhver brennerposisjon. Lengre levetid, færre lyskildeutfall og stabil ytelse gjennom hele levetiden.

Fordeler

- Høy lyseffekt
- Ypperlig fargegjengivelse
- Dimmbar med stabil fargetemperatur

Funksjoner

- Start tid 2 minutter
- Retenninstid 5 – 10 minutter, avhengig av kjølebetingelser


Søknad

- Teater scener
- Diskoteker
- Underholdning

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G22
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Teknisk belysning

Full						Korrelert					
Product		fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks		Product		fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	Fargekode	Lysytel	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	Fargekode	Lysytelse
928078105114	MSR 1200 1CT/3	5900 K	80	-	103 000 lm	928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	7200 K	85	2	104 000 lm
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	7200 K	80	2	55 000 lm						

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928078105114	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1 200 W
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	13,8 A	1 200 W

