



MSR arco corto: para una vida útil más prolongada

MSR arco corto

El arco corto y el diseño compacto de la lámpara ofrecen una luminaria compacta que proporciona un haz de gran intensidad, al tiempo que las excelentes características de reproducción de color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 sumamente innovadora, desarrollada por Philips, permite usar las lámparas MSR Short Arc en temperaturas más altas y en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas y un rendimiento muy consistente durante la vida útil de la lámpara.

Beneficios

- Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas, rendimiento consistente durante la vida útil
- Gran intensidad de haz
- Diseño compacto de luminarias
- Excelentes características de color, colores óptimos sobre el escenario

Características

- Protección Philips Pinch
- Arco corto
- Diseño compacto de lámpara
- Relleno MSR

Aplicaciones

- Entretenimiento

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions




XPPR_XDMSR_GY95-Product photo




XPPR XDMSR 0017

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7.0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4.0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

MSR arco corto

Información general	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Código de color	-
Controles y atenuación	
Regulable	No

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
928170305115	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
928170905115	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22

Información técnica sobre la luz

		Temperatura de	Índice de	Flujo
Order Code	Full Product Name	color correlacionada	producción de	
	Name	(nominal)	color (IRC)	luminoso
928170305115	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	55,000 lm

		Temperatura de	Índice de	Flujo
Order Code	Full Product Name	color correlacionada	producción de	
	Name	(nominal)	color (IRC)	luminoso
928170905115	MSR 1200 SA 1CT/4	6100 K	65	93,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

		Corriente de la lámpara	
Order Code	Full Product Name	(nominal)	Consumo de energía
928170305115	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W

		Corriente de la lámpara	
Order Code	Full Product Name	(nominal)	Consumo de energía
928170905115	MSR 1200 SA 1CT/4	14 A	1,200 W

