



Productomschrijving

Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Hoge bundelintensiteit
- Compacte designarmaturen
- Uitstekende kleurkarakteristieken, optimale kleuren op het podium

Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- Korte boog
- Compact lampontwerp
- MSR-vulling

Toepassing

- Recreatie

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Broadway MSR SA (Short Arc)

Versions




XPPR_XDMSR_GY95-Product photo




XPPR XDMSR 0017

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Algemene informatie	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	-
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Algemene informatie

Broadway MSR SA (Short Arc)

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8718291228028	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8718291221258	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8718291228028	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	55.000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8718291221258	MSR 1200 SA 1CT/4	6100 K	65	93.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8718291228028	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8718291221258	MSR 1200 SA 1CT/4	14 A	1.200 W

