



# Produktbeskrivelse

## Halogen Low Voltage

Lavspenning halogen med lang levetid og lave kostnader Den lange levetiden vi kjenner fra andre halogener har ytterligere blitt forlenget ved bruk av P3-teknologien, en nyskapende teknologi utviklet av Philips. Dette gjør at lyskilden kan operere ved høyere temperaturer noe som øker levetiden, senker antall lyskildeutfall og reduserer serviceutgiftene. P3 sørger også for at høykvalitets lys og sikrer at lyskilden kan brukes i alle brennerposisjon, som igjen gjør at armaturene kan være mindre. Lyskilden produserer et rent hvitt lys og høyråleintensitet som er perfekt for å gi naturlige farger på scenen uten hotspots.

### Fordeler

- Egnet for lavkost armaturer

### Funksjoner


- Fargetemperatur 3100 K
- Meget kompakt glødetråd gjør mulig høy effektivitet
- Optimalt forhold mellom lys og levetid
- Jevn lys distribusjon gjennom hele lysstrålen
- Universell brennstilling

### Søknad

- Diskotek
- Følgespot

## Halogen Low Voltage

### Målskisse



| Product                            | D (max) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | 50 mm   | 44,5 mm |
| 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24        | 50,7 mm | 44,5 mm |
| ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24      | 50 mm   | 44,5 mm |

#### Generell informasjon

|            |       |
|------------|-------|
| Sokkelbase | GX5.3 |
|------------|-------|

#### Teknisk belysning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 100 |
|-------------------------------|-----|

#### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

#### Mekanikk og innfatning

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Lyspæremateriale | Kvarts-UV, åpen |
|------------------|-----------------|

### Generell informasjon

| Order Code   | Full Product Name                  | Driftsposisjon |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 923921120594 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24        | S90            |
| 924862720540 | 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | S90            |

| Order Code   | Full Product Name             | Driftsposisjon |
|--------------|-------------------------------|----------------|
| 924913220540 | ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | UNIVERSAL      |

### Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                  | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 923921120594 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24        | 200 W         |
| 924862720540 | 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | 250 W         |

| Order Code   | Full Product Name             | Effektforbruk |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 924913220540 | ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | 250 W         |

### Mekanikk og innfatning

| Order Code   | Full Product Name                  | Lyspæreform |
|--------------|------------------------------------|-------------|
| 923921120594 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24        | -           |
| 924862720540 | 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | R50         |

| Order Code   | Full Product Name             | Lyspæreform |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| 924913220540 | ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | R50         |

## Halogen Low Voltage

