



Lamp:

Focusline Optical

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Voordelen

- verwaarloosbare vermindering van lichtafgifte gedurende de levensduur
- hoge mate van doeltreffendheid resulteert in laag energieverbruik

Kenmerken

- Dichroic-coating op glasreflector zorgt voor het afbuigen van ca. 75% van de opgewekte warmte, waardoor temperaturen binnen een veilige marge blijven
- halogeenbrander is door middel van een optisch systeem exact uitgelijnd, waardoor bij het vervangen van de lamp niet opnieuw ingesteld hoeft te worden

Toepassing


- 8/16 mm filmprojectie
- diaprojectie
- uitvergroeters
- minilabs/kleurenprinters
- overheadprojectie
- medisch apparatuur
- solarsimulatie
- meetapparatuur
- glasvezeltoepassingen

Versions



XPPR XHOPDI 0001

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI) 100

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampmateriaal Kwarts-UV Open

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Gebruiksstand
8711500410610	DDL 150W 20V 24PK	GX5.3	S105
8711500409751	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSEEL
8711500410634	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Gebruiksstand
8711500410733	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
8711500409713	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15
8711500409737	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8711500410610	DDL 150W 20V 24PK	3150 K	-

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8711500409751	13163 250W GX5.3 24V 1CT/ 10X5F	-	-
8711500410634	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8711500410733	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
8711500409713	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/ 10X5F	3380 K	840 lm
8711500409737	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/ 10X5F	3330 K	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500410610	DDL 150W 20V 24PK	150 W
8711500409751	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250 W
8711500410634	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500410733	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
8711500409713	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150 W
8711500409737	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500410610	DDL 150W 20V 24PK	R50
8711500409751	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
8711500410634	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500410733	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
8711500409713	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50
8711500409737	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

