



UVB PL-L/PL-S – ефективні та компактні лампи з вузькосмуговим УФ-В

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Philips пропонує надійні лампи типу PL-L і PL-S із вузьким діапазоном хвиль від 305 до 315 нм із піком 311 нм для різних застосувань, як-от фототерапія, сільське господарство та лікування.

Переваги

- Висока ефективність – генерування високої вузькосмугової потужності УФ-В відносно електроживлення
- Коротший період опромінення та менший обсяг еритемного випромінювання, ніж від звичайних ламп УФ-В

Характеристики

- Пік випромінювання 311 нм
- Вузькосмуговий
- Спеціально розроблені люмінофор і скло

Застосування

- Сільське господарство
- Фототерапія
- Лікування

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Фотобіологічна безпечність – IEC 62471 – група ризику 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці вироби випромінюють УФ.


UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Версії



XPPR XUVBPLS 0001

Розміри



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

