



TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse

TUV T8

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

Fordele

- Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
- Vedligeholdelse kan planlægges, hvilket nærmest eliminerer behovet for dyre udskiftninger af lyskilder, der stopper med at virke før tid
- Høj systemeffektivitet
- Godt miljøvenligt valg pga. det lave kviksølvindhold

Funktioner

- Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
- Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid
- Lang levetid på 18.000 timer (baseret på brug af en elektronisk driver fra Philips)
- Høj pålidelighed med den laveste procentdel af lyskilder, der fejler før tid, på markedet (90 % af alle lyskilder leverer stadig fuld output og kvalitet efter 15.000 timer ved brug af en elektronisk driver fra Philips)
- Specielt lyskildeglass filtrerer den ozondannende stråling på 185 nm fra
- Der findes versioner med højt lysudbytte, der giver optimal UVC-output pr. lyskildelængde, så der behøves et mindre omfattende system
- Advarselstegnet på lyskilden angiver, at den afgiver UVC-stråling


Anvendelsesområder

- Systemer til desinficering af de øvre luft og hele rummet
- Områder med lav vedligeholdelse og/eller forstyrrende omkostninger
- Fiskedams- og vandrensningssystemer
- Åbne overfladebehandlingssystemer

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 36W SLV/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TUV TL-D 95W HO SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Generelle oplysninger

Fod G13

Lysteknisk

Farvebetegnelse -

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvekode
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	-
928039004005	TUV 15W SLV/25	-
928039404005	TUV 25W 1SL/25	-
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	-

Order Code	Full Product Name	Farvekode
928048604003	TUV 36W SLV/6	-
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	-
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	-
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	TUV

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke	
		(nom.)	Strømforbrug
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	0,236 A	16,7 W
928039004005	TUV 15W SLV/25	0,335 A	15,5 W
928039404005	TUV 25W 1SL/25	0,612 A	25 W
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	0,365 A	30 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke	
		(nom.)	Strømforbrug
928048604003	TUV 36W SLV/6	0,44 A	36 W
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	0,835 A	75 W
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	0,765 A	54 W
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	0,620 A	60 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	-
928039004005	TUV 15W SLV/25	-
928039404005	TUV 25W 1SL/25	-
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	-

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928048604003	TUV 36W SLV/6	-
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	-
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	-
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	T26

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	5,0 mg
928039004005	TUV 15W SLV/25	2,0 mg
928039404005	TUV 25W 1SL/25	2,0 mg
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	2,0 mg

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928048604003	TUV 36W SLV/6	2,0 mg
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	2,0 mg
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	2,0 mg
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	8,0 mg

