



Actinic BL PL-S/PL-L: compacto para ofrecer libertad de diseño

Actinic BL PL-S/PL-L

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, al tener el menor contenido de mercurio de la industria y ser 100 % libres de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente. La disponibilidad de una amplia variedad de formatos (recto [T5, T8 y T12], circular [TL-E] y compacto [PL-S/PL-L]) y potencias te permite realizar todo tipo de diseños para los sistemas electrónicos para matar moscas.

Beneficios

- Iguala a la perfección la sensibilidad de los ojos de las moscas, de modo que atrae más insectos
- Uso seguro
- Buena elección para el medio ambiente
- Libertad de diseño

Características

- Emite radiación UV-A de onda larga en el rango de 350-400 nm
- Relación UV-B/UV-A inferior al 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100 % libre de plomo
- Bajo contenido de mercurio
- Formato de lámpara compacto

Aplicaciones

- Trampas para insectos, mata insectos electrónico (Electronic Fly Killers, EFK)

Actinic BL PL-S/PL-L

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



XPPR_XURPLL_0001-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194.2 mm	220 mm	226.6 mm

