



Philips Atrapainsectos

Atrapainsectos

La familia Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) es la opción idónea para las trampas de insectos. Estas lámparas poseen el espectro perfecto para atraer insectos. Además prácticamente no emiten rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Asimismo, tienen el revestimiento especial "MASTER" que mejora la eficiencia, la emisión inicial de UV-A y el mantenimiento de la lámpara. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, combinado su alta eficiencia, estas lámparas representan la mejor opción para el medio ambiente. De forma opcional, para una seguridad adicional es posible aplicar una funda especial "Secura" que mantiene unidos al vidrio y los demás componentes en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y por eso reúne los estrictos requisitos HACCP.

Beneficios

- Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
- Uso seguro
- Buena opción para el medio ambiente
- Alta emisión de UV-A durante toda la temporada

Características

- Emite radiación UV-A de onda larga en el intervalo de 350-400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inferior a 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% sin plomo
- Bajo contenido de mercurio
- Revestimiento de mantenimiento especial

Aplicaciones

- Trampas para insectos, atrapamoscas electrónicos (EFK)

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



XPPR XUBTLD 0001

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Información general	
Base del casquillo	G13
Datos técnicos de la luz	
Designación de color	Actinic
Código de color	10
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T26
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
92696500	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,335 A	15,9 W

Atrapainsectos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
92708500	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	18 W

