



Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Dynalite Sensors

La gamma di sensori Dynalite abbina rilevamento del movimento, rilevamento del livello di luce e ricezione IR in un'unica unità. Ognuna di queste funzioni può essere utilizzata contemporaneamente, rendendo possibili scenari automatizzati, come l'accensione delle luci quando si rileva del movimento e la regolazione del livello di illuminazione una volta misurato il contributo di luce naturale disponibile, così da ottenere ulteriori risparmi energetici. Abbinando queste funzioni in un unico dispositivo, si aumenta l'efficienza operativa. In ogni sensore è integrato un microprocessore che consente alle funzioni logiche di controllare una piccola stanza, il piano di un edificio o un intero edificio. Tutti i sensori ricevono l'alimentazione dalla rete DyNet e, poiché sono totalmente programmabili in remoto, possono essere configurati per automatizzare e controllare un numero virtualmente illimitato di uscite controllate.

Vantaggi

- Riduce l'esigenza di utilizzare numerosi tipi di sensori diversi, evitando l'eccessivo ingombro sui soffitti
- Abbina rilevamento del movimento, rilevamento del livello di luce e ricezione IR in un'unica unità, migliorando pertanto l'efficienza

Applicazione

- Segmento Retail&Hospitality (negozi, hotel, ristoranti e bar) Segmento Office&Industry (uffici e industria) Spazi pubblici Stadi e centri per eventi polifunzionali Zone residenziali.

Versions

Philips Durro Trip starter 32A





DUS90CS and DUS30CS wall mounted




DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dati del prodotto

DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



DUS90CS / DUS30CS wall
mounted

