



先进而又简单的节能照明控制解决方案

Dynalite 传感器

Dynalite 传感器系列将运动检测、光级度检测和红外接收功能融合到了同一装置之中。这些功能可以同时工作，将一些自动化场景变成现实，如在检测到运动后开灯，然后在测量到可见阳光后立即调暗照明亮度，因此可额外节省能源。通过将其中每一项功能都融合到同一设备中，可以提高操作效率。每个传感器各自具有一个内置微处理器，使逻辑功能可以控制一间小房间、建筑楼层或整座建筑。所有传感器都从 DyNet 网络接收电力，由于它们完全可远程编程，因此能够配置为自动操作和控制几乎无限数量的受控输出。

优点

- 对不同类型传感器的需求量减少，从而避免了天花板外观凌乱的问题。
- 结合运动检测、照明亮度检测和红外接收功能于一体，提高了效率

应用

- 零售和招待、办公室和工业
- 公共区域、场馆和多用途活动中心
- 住宅照明

Versions









Philips Durro Trip starter 32A

DUS90CS and DUS30CS wall mounted

Sensor

二维绘图



产品详细

DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



DUS90CS / DUS30CS wall
mounted

