

# PHILIPS

Lemputė matinė 75  
W G120 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 val.



8718699764753



## Šilta balta šviesa, nenusileidžianti savo kokybe

Jūsų pamėgtos ir pažįstamos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 85 % mažiau energijos palyginti su įprastomis lempučių ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

### Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lempučių

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

### Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvams, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

# Ypatybės

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė.

Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

## Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Modernios „Philips“ LED sferos dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubiniams ventiliatoriams ir stalinio veidrodžio juostelėms.

## Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakimas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Garantija

- Garantinis laikotarpis: 2 metai

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1055 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 1 055 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 124,00 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Gaminio pavadinimas: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

**Maitinimas**

- Galios koeficientas (dalis): 0.52

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.52
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 75 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 8,5 W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras aukštis: 177 mm
- Bendrasis ilgis: 177 mm
- Bendras plotis: 125 mm

**Nominaliosios reikšmės**

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50-60
- Skersmuo: 125 mm
- EPREL registracijos numeris: 374886
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718699764753
- Grynas svoris: 0,1 kg
- Grynasis svoris: 0,2 kg
- Aukštis: 19,6 cm
- Ilgis: 12,8 cm
- Plotis: 12,8 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.251

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)