

# PHILIPS

Taškinis šviestuvas,  
80 W PAR16 GU10

LED

3000 K

575 lm

25 000 val

Pritemdoma



8718699775858



## Šviesa, parodanti tikrąsias jūsų namų spalvas.

„Philips WarmGlow“ šviesos diodai leidžia pritemdyti kasdienę šviesą iki jaukių tradicinių lempų tonų. Kuo labiau pritemdote šviesą, tuo ji atrodo šiltesnė. Tai išskiria jus nuo standartinių pritemdomų šviesos diodų, kurie pritemę tiesiog tampa mažiau ryškūs. „WarmGlow“ lempos dabar taip pat patobulintos spalvų perteikimo indeksu 90, kuris yra panašus į natūralią šviesą ir padeda pamatyti tikrąsias jūsų namų spalvas. Nesvarbu, ar vakare jaudinatės ant sofos, ar ieškote ryškios dienos pradžios, „Philips WarmGlow“ šviesos diodai turi tinkamą apšvietimą, atitinkantį jūsų poreikius.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

# Ypatybės

## Šiltai balta šviesa kaip kaitinamosios lemputės

Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Puikiai tinka namų apšvietimo projektams

## Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lemputė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 575 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 930 | CCT of 3000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 92 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699775858
- EOC: 871869977585800
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 80W GU10 C90 WH 36D D 1PF/12

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.88
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 80 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 6,2 W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

## Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 850 cd

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 391912

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718699775858
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-13  
Versija: 0.178

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)