

PHILIPS

Šviesos diodų juosta
EM T8

LED

1200 mm

3000 K

G13



8720169292413



Ilgalaikis aukštos kokybės LED specialios paskirties apšvietimas

Atnaujinimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas pakeisti senas fluorescencines lempas modernia ir efektyvia LED technologija. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka toms vietoms, kuriose reikia daug šviesos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgautės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 60 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 35 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 35 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Sukurta veikti su elektromagnetiniais balastiniais įtaisais.

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo daugiau nei 60 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis

**Ilgai veikiantis iki 35 000 valandų
Suderinamas su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu**

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 200 000
- Nominali naudojimo trukmė: 35 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 240 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2250 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 127 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169292413
- EOC: 872016929241300
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1200mm 17.7W G13 WH UO 1CT/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: AC 220–240 V
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 17,7

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 1 214 mm
- Bendrasis ilgis: 1 214 mm
- Bendras plotis: 28 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 1827722

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169292413
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Aukštis: 3,1 cm
- Ilgis: 127,7 cm
- Plotis: 3,1 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.185

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com