



Luz empotrable de cielo 5/6" 18.3 W

La luz LED WiZ empotrable en versión colores ofrece una iluminación inteligente para tu vida diaria. Se ajusta a tu techo para crear el ambiente a tú elección con más de 16 millones de colores así como luz blanca de cálida a fría. Puedes establecer un horario para encender y apagar las luces de acuerdo con tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o tu voz y tener acceso remoto a tu iluminación incluso cuando estás fuera de casa. Las luces WiZ se conectan a tu Wi-Fi, no necesitan ningún hardware adicional.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Se adapta a aberturas de 5"/6"
- IP20/Redondo/Blanco



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantén las apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y seleccionala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.

Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que deseas o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Metal Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de reflector ajustable: No
Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 110 °
Índice de producción de color (IRC):
90

VARIOS

Especialmente diseñado para:
Funcional

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 120 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.25 kg
Longitud de corte: 15 cm
Ancho de corte: 15 cm
Alto: 7.1 cm
Largo: 18.8 cm
Distancia empotrada: 0 cm
Ancho: 18.8 cm

SERVICIO

Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
Diámetro: 188 mm
Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 750
Color de la luz: 2700-6500
Alimentación: 120 V
Luminaria regulable: Atenuación
inalámbrica: no usar con regulador
de intensidad
LED: Sí
LED incorporado: Sí
Potencia en vatios de la luz incluida:
8.3
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.