

# PHILIPS

Spot 35W MR11  
GU10

Led

2700 K

240 lm

25.000 uur



8718699775919



## Warmwit licht met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-spots zijn ideaal als basisverlichting: ze geven warm, halogeenachtig licht en leveren de prestaties die u verwacht van LED-technologie.

### Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

### LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor het comfort van je ogen

# Kenmerken

## Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K voor een warme, rustige sfeer, perfect om bij te ontspannen. Het licht van 2700 K is ideaal voor woningverlichting.

## Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. Je kunt nu je omgeving aangenaam verlichten met LED lampen die comfortabel zijn voor je ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

## General

- Geschikt voor accentverlichting: Ja

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Gerichte spot
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C
- Nominale levensduur: 25.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 240 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700
- Lichtstroom: 240 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 68

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

**Verpakkingsinformatie**

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Producttitel: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

**Vermogen**

- Vermogensfactor (fractie): 0.4

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 35
- Energie-efficiëntielabel (EEL): G
- Energieverbruik: 3,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

**Afmetingen en gewicht van product**

- Totale hoogte: 50 mm
- Totale lengte: 50 mm
- Totale breedte: 36 mm

**Nominale waarden**

- Nominale levensduur: 25.000
- Geschatte piekintensiteit: 450 cd

**Technische specificaties**

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 36 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 391893
- Meetreferentie van lichtstroom: Narrow Cone
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: GU10
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718699775919
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,04 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 3,6 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-15  
Versie: 0.185

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.