

PHILIPS

Filamentkaarslamp
helder 25W P45 E27

Led

2200-2700 K

340 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514324190



Ervaar dimbaar, warmwitte LED- verlichting

Heldere LED-kogellampen van Philips geven een schitterend, sprankelend lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Deze lamp is zowel aan als uit schitterend en zeer geschikt voor decoratieve verlichting met grote fittingen (E27).

Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Kenmerken

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op

lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Perfect voor decoratieve armaturen



Tijdloze verlichting in Philips LED-kogellampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 340 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 136

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514324190
- EOC: 871951432419000
- Producttitel: LED classic 25W P45 E27 CL WGD90 SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 25
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 2,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 78 mm
- Totale lengte: 78 mm
- Totale breedte: 45 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1109138

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514324190
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Brutoweight: 0,04 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-04-29
Versie: 0.329

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.