

PHILIPS

Kaarslamp 40W P45
E14 x3

Led

2700 K

470 lm

15.000 uur



8719514459496



Ultramoderne LED-lamp voor in huis

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Hoogwaardig licht

- Geen zichtbare flikkering

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de kaarsgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

Kenmerken

Geen zichtbare flikkering

Een snel knipperende lamp kan vervelend zijn voor uw ogen, hoofdpijn veroorzaken of zelfs een aanval triggeren bij mensen met lichtgevoelige epilepsie. Het is onaangenaam en geheel onnodig. LED's kunnen flikkeren doordat ze snel reageren op de stroomsterkte van de driver. Philips LED's zijn zo ontworpen dat variaties in de stroomsterkte van drivers worden geminimaliseerd, waardoor de factoren die flikkering veroorzaken, worden weggenomen. Daarom merk je er helemaal niets van.

Dezelfde vorm en formaat als de kaarsgloeilamp

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze LED-kaarslamp voor tijdloze verlichting de perfecte duurzame vervanger voor traditionele kaarsgloeilampen.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- EyeComfort: Nee

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514459496
- EOC: 871951445949600
- Producttitel: LED 40W P45 E14 WW FR ND 3CT/8 EC

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 4,9
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 88 mm
- Totale lengte: 88 mm
- Totale breedte: 45 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1131451

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514459496
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,12 kg
- Hoogte: 9,4 cm
- Lengte: 4,8 cm
- Breedte: 14 cm



Publicatiedatum:
2026-04-29
Versie: 0.401

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.