

PHILIPS

Filamentlamp
mat 75W A60 E27

Ultra-efficiënt

2700 K

1095 lm

50.000 uur

Dimmen



8721103051998



De UltraEfficient lamp is onze energieuigste LED-lamp

Philips UltraEfficient LED-lampen geven mooi licht, gaan bijzonder lang mee (50.000 uur) en besparen onmiddellijk veel energie. Je hoeft de lamp minder vaak te vervangen en profiteert van licht dat prettig is voor je ogen door het EyeComfort-ontwerp.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Ontworpen om langer mee te gaan en meer energie te besparen

- Dagelijks gebruik, energiebesparend
- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

Dimbare LED-lampen

- Dimbare LED-lampen

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dagelijks gebruik, energiebesparend



Onze UltraEfficient LED-lampen zijn minstens 50% energiezuiniger dan standaard Philips LED-lampen, zodat je dagelijks energie bespaart

Lamp met lange levensduur – gaat tot 50 jaar mee



Voorkom dat je regelmatig je lampen moet vervangen. Onze UltraEfficient LED-lampen gaan 3,5 keer langer mee dan standaard Philips LED-lampen, wat gelijk staat aan een levensduur van 50.000 uur. Zo profiteer je meer dan 50 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Dimbare LED-lampen



Deze lamp werkt met de meeste dimmers, zodat jij eenvoudig de gewenste sfeer kunt creëren. Bekijk het compatibiliteitsoverzicht om er zeker van te zijn dat jouw specifieke dimmer geschikt is voor deze lamp.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 500.000
- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 1095 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 210

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort, UltraEfficient

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103051998
- EOC: 872110305199800
- Producttitel: LED CLA 75W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.8
- Spanning: AC 220–240 V
- Vermogens equivalent: 75
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A
- Energieverbruik: 5,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 6

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 113 mm
- Totale lengte: 113 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50–60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 2210847

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103051998
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Brutoweight: 0,08 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 6,4 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.169

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com