

PHILIPS

Shan-taklampe,
12 W

Taklamper

2700 K

White

Sensor



8718699680534



Praktisk og energibesparende belysning med bevegelsessensor

Øk bekvemmeligheten samtidig som du sparer strøm. Philips' LED-taklampe med bevegelsessensor slås enkelt av og på ved hjelp av en sensor, slik at du slipper å tenke på lysbryteren når du går inn og ut av rommet. Med et bredt sensorområde og LED-teknologi som slås på øyeblikkelig, er lysene i hjemmet bare påslått når det er nødvendig.

Enkel å oppleve

- Armaturen har innebygd bevegelsessensor som gjør at den slår seg på automatisk når noen går forbi.
- Enkel installering

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Holdbarhet

- Energibesparende
- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Integrert bevegelsessensor

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Energibesparende

Sparer energi – som er bra for både lommeboken og miljøet.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Sensor

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 108 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,38 kg
- Total høyde: 80 mm
- Total lengde: 260 mm
- Total bredde: 260 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 260 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1150
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699680534
- Nettovekt: 0,42 kg
- Bruttovekt: 0,54 kg
- Høyde: 8,2 cm
- Lengde: 30 cm
- Bredde: 30 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.538

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com