

PHILIPS

Pære 40; 18; 9 W
B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470; 180; 90 lm

15 000 timer



8718699772154



Én lyskilde. Din bryter. Tre lysinnstillinger.

Tilpass stemningen til det du holder på med. Med Philips SceneSwitch-LED-lampen kan du enkelt endre mellom innstillingene Klart lys, Naturlig lys og Behagelig, varm glød. Alt du trenger er den eksisterende bryteren.

Mer enn belysning

- Tre lysinnstillinger
- Ingen behov for dimmer eller ekstra installasjon

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Tre lysinnstillinger (SSDL)

Alt-i-ett erstatningspære som veksler mellom tre ulike lysstyrkenivåer av dagslys via din eksisterende bryter.

Plug and play



Krever ikke ytterligere montering eller en dimmer. Denne lyspæren er ikke egnet for lysdimmere. Hvis den brukes med en lysdimmer, innstill lysstyrken til 100 %.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskinn. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200-2500-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470, 180, 90 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200, 2500, 2700
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 94,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: SceneSwitch

Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699772154
- EL nr: 871869977215400
- Produkttittel: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40;18;9
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 5, 2,5, 1
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 106 mm
- Total lengde: 106 mm
- Total bredde: 35,5 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 35,5 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 739281
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimerverdi (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E14

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699772154
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-07-01
Versjon: 0.374

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com