

# PHILIPS

UltraEfficient Spot,  
50 W, PAR16, GU10

Ultra-effektiv

3000 K

375 lm

50 000 timer

Dimming



8720169307889



## UltraEfficient spot, bærekraftig lampe med dimmefunksjon

Philips LED-spot gir en fokusert lysstråle, har svært lang levetid og kan spare opptil 47 % strøm. Dette spotlyset er den perfekte langvarige erstatningen for 50 W spotter med en GU5.3-sokkel.

### Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Spar energi hver dag når du slår på

### Det riktige valget for aksentlys av høy kvalitet

- 5 års garanti

### Den riktige erstatningen for de gamle lyskildene

- Lignende form og størrelse som en standard halogenpære

### Kan dimmes (LED-lyskilder)

- Kan dimmes (LED-lyskilder)

# Høydepunkter

## Spar energi hver dag når du slår på



Våre UltraEfficient LED-lys er minst 40 % mer energieffektive enn standard-LED-lys fra Philips og sparer energi hver dag

### 5 års garanti

Få belysning av høy kvalitet med lang varighet og den sjenerøse garantien på fem år

## Lignende form og størrelse som en standard halogenpære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette en moderne belysning med energisparende standard-LED-pære. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard halogenpærer.

## Kan dimmes (LED-lyskilder)



Denne lyskilden kan brukes med de fleste lysdimmere for å skape den ønskede atmosfæren ved hjelp av jevn dimming. Sjekk kompatibilitetstabellen for dimming for å være sikker på at lysdimmeren din kan brukes med denne lyskilden.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 375 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 178

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

## Informasjon

- EAN: 8720169307889
- EL nr: 872016930788900
- Produkttittel: LEDClassic 50W GU10 WH 36D DIM UE SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spennings: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Effektforbruk: 2,1 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

#### Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 650 cd

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169307889
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: Yes



Utgivelsesdato:  
2026-02-21  
Versjon: 0.122

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)