

# PHILIPS

Filament kronepære,  
klar, 40 W, P45, E14

Ultra-effektiv

2700 K

485 lm

50 000 timer



8720169310711



## UltraEfficient-pære, våre mest energieffektive LED-pærer

Philips UltraEfficient LED-lamper gir vakkert lys med umiddelbare og betydelige energibesparelser og har en suveren levetid på 50 000 timer. Slipp hyppig bytte av lyskilde og nyt belysning som er behagelig for øynene med vår pålitelige EyeComfort-design.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Spar energi hver dag når du slår på
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

# Høydepunkter

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Spar energi hver dag når du slår på



Våre UltraEfficient LED-lys er minst 50 % mer energieffektive enn standard-LED-lys fra Philips og sparer energi hver dag

## Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år



Unngå bryet med hyppige skifter av lyspærer. Med en levetid på opptil 50 000 timer varer våre UltraEfficient LED-lys 3,5 ganger lenger enn standard-LED-lys fra Philips, slik at du kan nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 500 000
- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 485 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

## Informasjon

- EAN: 8720169310711
- EL nr: 872016931071100
- Produkttittel: LED CLA 40W P45 E14 2700K CL UE SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A
- Effektforbruk: 2,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 80 mm
- Total lengde: 80 mm
- Total bredde: 45 mm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1881206
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169310711
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 6,3 cm
- Bredde: 5,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.309

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)