

PHILIPS

Projectline vanntett

LED-lampe

150 cm

4000 K naturlig hvitt lys

6000 lm

Gjennomkobling



8720169500273



Profesjonell kvalitet for prosjektet ditt

Vannbestandig LED-belysning, vanntette, robuste LED-lys (værbestandig lys) for industriell bruk. Du kan koble sammen flere armaturer (opptil 6) på linje med gjennomkoblingsfunksjonen. Den vanntette ProjectLine-belysningen er robust (IK08) og beskyttet mot støvinnrenkning og vannsprut fra alle retninger (IP65-belysning). Kan monteres på vegger (horisontalt), i tak og hengende. Perfekt til generell (arbeids)belysning, lagerområder, garasjer og kjellere med varmhvit lyseffekt.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: PVC
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C

Miljøet

- Sustainability rating: Unclassified

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80
- Lysstrømtoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvitt
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Innledende kromatisitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 110°
- Lysytelse: 6 000
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Symmetrisk
- Reflektormateriale: -
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Mettet rød (R9): <50
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 113
- Blendingstall CEN: 31

Diverse

- Spesielt designet for: Hotell, Restaurant
- Ekstrafunksjoner: Flere fargetemperaturer, ProjectLine

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- ENEC-merke: -
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220-240
- Startstrøm: 21
- Innløpstid: 0,29
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbruk

- Average CLO power consumption: -
- Opprinnelig CLO strømforbruk: -
- Effektforbruk: 53
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 60 mm
- Total lengde: 1 485 mm
- Total bredde: 60 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- IP-klasse: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Kabel: -
- Tilkobling: Push-in-kobling, 2-pols
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 7,5
- Kontrollgrensesnitt: -
- Kan dimmes: Nei
- Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av)
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: -
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennebare overflater
- Flimrerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: -
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: -
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 75 000 timer: -

- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hærverk
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 18
- Egnet for tilfeldig veksling: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169500273
- Nettovekt: 0,83 kg
- Bruttovekt: 0,98 kg
- Høyde: 6,5 cm
- Lengde: 151 cm
- Bredde: 6,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.214

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com