



Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.
- · Fácil de instalar, seguro al usar

Duración

• Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

Cuidado de ojos

· La alta calidad de la iluminación LED resalta los colores vibrantes

Destacados

Apto para techos bajosDiseño delgado

Fácil de instalar, seguro al usar

La iluminación LED para ventilador de techo retráctil de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño sólido junto con otras características de seguridad importantes.

Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

Iluminación LED de alta calidad

Tecnología LED premium integrada en esta lámpara Philips. Mientras se enciende instantáneamente, permite una emisión de luz óptima y resalta colores vibrantes para ayudar a los niños a identificar el color cuando dibujan o leen

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Rectángulo redondo

Diseño y acabado

Color: Hue WhiteMaterial: Metal

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor:12.500
- · Vida útil nominal: 25,000

Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: No
- · LED integrado: Sí
- · Control remoto incluido: No

Características de la luz

- \cdot Ángulo del rayo de luz: 110 $^\circ$
- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC):
- · Temperatura de color: 6500 K
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 72 lm/W

Varios

- Especialmente diseñado para:
 Habitación, Sala, Comedor, Cocina,
 Área de tareas
- · Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí

Otras características

· Corriente de la lámpara: 250 mA

Consumo de energía

• Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.388 kg
- · Distancia empotrada: 50 mm
- Altura total: 20 mm
- · Longitud total: 221 mm
- · Ancho total: 221 mm
- Apertura para luces empotrables en el techo: 20.5-20.8 cm x 20.5-20.8 cm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Diámetro: 221 mm

· Emisión de lúmenes total de la

luminaria: 1300

Color de la luz: 6500

Alimentación: 110-240

Luminaria regulable: No

• Potencia en vatios de la luz incluida:

18

 Código IP: IP20 | Protección para los dedos

 Clase de protección: Clase II: aislamiento doble

Dimensiones y peso del empaque [DL252 G2 R Rd 1300 65K 18W 8" WV 1pk FOB]

• EAN/UPC - Producto: 8718699734206

Peso neto: 0.39 kgPeso bruto: 0.49 kg

Alto: 22.7 cmLargo: 22.7 cmAncho: 4.7 cm

Dimensiones y peso del empaque [DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk]

• EAN/UPC - Producto: 8718699734206

Peso neto: 0.32 kgPeso bruto: 0.42 kg

Alto: 22.7 cmLargo: 22.7 cmAncho: 4.7 cm



Fecha de publicación: 2025-09-20 Versión: 0.496 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.