

# PHILIPS

Kinkiet Petronia 12  
W

myGarden

2700 K

Antracyt

Wodoodporne



17395/93/PO



## Jasne oświetlenie, kiedy wracasz do domu

Zewnętrzny kinkiet LED Philips Petronia jest wykonany z trwałego antracytowego aluminium wysokiej jakości. Rzuci on silne, rozproszone ciepło-białe światło, a dzięki czujnikowi ruchu włącza się automatycznie, kiedy ktoś przechodzi w pobliżu.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii

### Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

### Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- wysokiej jakości źródła LED
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

### Wyjątkowość oprawy

- W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
- Wodoodporność
- Duża trwałość

# Zalety

## Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

### Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

### wysokiej jakości źródła LED



Zewnętrzne oprawy Philips wykorzystują najnowocześniejszą technologię LED. Oferują silny strumień świetlny, wysokiej jakości światło i długi czas eksploatacji.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

### Czujnik ruchu w zestawie



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Lampa zaświeci się więc, gdy wrócisz wieczorem do domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

### Duża trwałość



Lampy LED Philips mają żywotność sięgającą zwykle 20 000 godzin (czyli 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń).

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 116

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Zużycie energii

- Moc: 12

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,660 kg
- Całkowita wysokość: 227 mm
- Całkowita długość: 190 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 83
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1200 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

## Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696165973
- Waga netto: 0,66 kg
- Waga brutto: 0,77 kg
- Wysokość: 24,4 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 19,6 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.542

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.