

# PHILIPS

Żarówka bańkowa  
60 W A60 E27 x6

LED

2700 K

806 lm

15 000 godz.

Bez możliwości przyciemniania



8718696586310



## Ciepły odcień białego światła LED

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

### Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

# Zalety

## Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

## Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

## Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Kształt: Żarówka
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5

## Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

## Informacje o pakowaniu

- Rodzina produktów: EyeComfort

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 8 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

#### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 110 mm
- Całkowita długość: 110 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 406222

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696586310
- Waga netto: 0,36 kg
- Waga brutto: 0,46 kg
- Wysokość: 11,5 cm
- Długość: 12,7 cm
- Szerokość: 18,9 cm



Data wydania:  
2026-02-07  
Wersja: 0.1030

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.