

# PHILIPS

Reflektor punktowy  
50 W PAR16 GU10

LED

4000 K

390 lm

15 000 godz.



8718699776992



## Ciepły odcień białego światła LED

Żarówka Philips LED zapewnia bardzo ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temperaturze barwowej przypominającej kolor płomieni jest to doskonały wybór do stworzenia przytulnej atmosfery.

### Wysokiej jakości światło

- Chłodne białe światło

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do reflektorów halogenowych

### Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia punktowego

# Zalety

## Chłodne białe światło



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 4000 K, co pozwala stworzyć wyjątkowo chłodne i energetyzujące światło.

## Zastępuje punktowy reflektor halogenowy



Ten nowoczesny reflektor LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach jest doskonałym, przyjaznym środowisku zamiennikiem dla tradycyjnych reflektorów halogenowych.

## Idealny wybór do oświetlenia punktowego



Ten nowoczesny reflektor punktowy LED zapewnia szeroki kąt wiązki światła (36 stopni). Nadaje się zarówno do oświetlenia akcentowego, jak i ogólnego. Można go montować zarówno w puszkach podtynkowych, jak i w oprawach z innymi reflektorami, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do zastosowania w kuchni, wyspie kuchennej, salonie i jadalni.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: GU10
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 5,4 cm
- Szerokość: 5 cm

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

### Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 390 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 840 | CCT of 4000K

### Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

### Inne właściwości

- Wydajność: 84 lm/W

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699776992
- EAN: 871869977699201
- Tytuł produktu: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND 1PFSRT4

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 4,6 W
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

### Wymiary i waga produktu

- Długość: 5,4 cm

### Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 770 cd

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 391859

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699776992
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,07 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm

