

PHILIPS

Reflektor punktowy

LED

4,8–3,5–1,5 W – 50 W

GU10

2700–2500–2200



8719514307742



Jedna lampa, standardowy włącznik światła i trzy ustawienia oświetlenia.

Dostosuj atmosferę w pokoju do wykonywanej czynności. Dzięki lampie LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie oświetlenia z jasnego na światło naturalne i o ciepłym blasku. Wystarczy jedynie przełącznik.

Wysokiej jakości światło

- Światło ze wszystkich kierunków

Więcej niż oświetlenie

- Przywracanie ustawień źródła światła do wartości fabrycznych
- Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania
- Źródło światła zapamiętuje ostatnie ustawienie

Zalety

Światło ze wszystkich kierunków

Dzięki innowacyjnemu wzornictwu utrzymanemu w stylu vintage to źródło światła LED zapobiega powstawaniu cieni, które zwykle występują na krawędzi kąta rozsyłu światła. Efekt? Naturalne, ciepłe, białe światło we wszystkich kierunkach.

Resetowanie (SceneSwitch)



W przypadku korzystania z wielu źródeł światła, które nie są zsynchronizowane, wystarczy włączyć i w ciągu 1 sekundy ponownie wyłączyć przełącznik, aby przywrócić ich domyślne ustawienia fabryczne.

Plug and play



Nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji ani regulatora przyciemniania. Ta żarówka nie jest odpowiednia do ściemniaczy. Po podłączeniu do ściemniania ustawienie jasności ma zawsze wartość 100%.

Automatyczne zapamiętywanie (SceneSwitch)



Źródło światła SceneSwitch ma wbudowany chip pamięci, który zapamiętuje ostatnie ustawienie oświetlenia, jeśli przełącznik zostanie wyłączony na dłużej niż 6 sekund. Jeśli nie zmieniasz często wykonywanych czynności, po ponownym włączeniu światło pozostanie w ulubionym trybie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: GU10
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–2500–2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 355 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 827–825–822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 73

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: WarmGlow, SceneSwitch

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514307742
- EAN: 871951430774200
- Tytuł produktu: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 3SRT6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,8 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 54 mm
- Całkowita długość: 54 mm
- Całkowita szerokość: 50 mm

Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 600 cd

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 1825223

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514307742
- Waga netto: 0,14 kg
- Waga brutto: 0,17 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 11,5 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.261

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com