

PHILIPS

Reflektor (z możliwością
przyciemniania)

LED

6 W (50 W)

E27

Ciepła biel

Możliwość przyciemniania



8719514443181



Trwałe oświetlenie akcentujące LED o skupionym strumieniu światła

To kierunkowe źródło światła LED zapewnia skupioną wiązkę ciepłego światła białego z możliwością przyciemniania. To doskonały zamiennik tradycyjnych żarówek reflektorowych.

Wysokiej jakości światło

- Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do reflektorów halogenowych

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia akcentującego

Zalety

Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Źródła światła o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, łagodniejsze światło, a źródła światła o wysokiej wartości kelwinów dają światło chłodne, bardziej pobudzające. Wskaźnik oddawania barw (CRI) opisuje wpływ źródła światła na wygląd kolorów. Wskaźnik CRI naturalnego światła słonecznego

wynosi 100. Wskaźnik CRI źródeł światła LED firmy Philips jest zawsze wyższy niż 80, dzięki czemu wiernie i naturalnie oddają one kolory.

Zastępuje punktowy reflektor halogenowy



Ten nowoczesny reflektor LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach jest doskonałym, przyjaznym środowisku zamiennikiem dla tradycyjnych reflektorów halogenowych.

Idealny wybór do oświetlenia akcentującego



Nowoczesne oświetlenie z wąską wiązką światła (25 stopni) — ten reflektor LED może być używany do oświetlenia akcentowego oraz ogólnego. Może być stosowany w obudowach wpuszczanych i oprawach szynowych, doskonale nadaje się do oświetlenia kuchni, wysp kuchennych, salonów i jadalni.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 25 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 500 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 927 | CCT of 2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 83 lm/W

Różne

- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514443181
- EAN: 871951444318100
- Tytuł produktu: LED Classic50W PAR20 E27 WW 25D D 1SRT4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 6 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 6

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 85 mm
- Całkowita długość: 85 mm
- Całkowita szerokość: 65 mm

Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 1500 cd

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 1121750

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514443181
- Waga netto: 0,08 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-01-31
Wersja: 0.304

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com