

PHILIPS

Tuba LED EM T8

LED

1500 mm

2700 K

G13



8719514486881



Trwałe oświetlenie zadaniowe LED o wysokiej jakości światła

Przejdźcie na tuby LED firmy Philips to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek fluorescencyjnych nowoczesną i wydajną technologią LED. Tuba LED firmy Philips doskonale nadaje się do miejsc, które muszą być jasno oświetlone.

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane świetlóvky fluorescencyjne (zakazane przepisami UE od 2023 r.) na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 50%.

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej 15 000 godzin można uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z tego doskonałego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych

- Idealny zamiennik liniowych świetlówek fluorescencyjnych, który pasuje bezpośrednio do istniejących opraw. Po prostu podłącz i korzystaj bez konieczności zmiany okablowania.

Zalety

Oszczędza ponad 50% energii w porównaniu do świetlówek fluorescencyjnych

**Trwałość 15 000 godzin
Szybka i łatwa instalacja**

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T8
- Gniazdo: G13
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 240
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 2000 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 102

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514486881
- EAN: 871951448688100
- Tytuł produktu: LED T8 1500mm 20W G13 WW 1CT/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 19,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 20

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 1 513 mm
- Całkowita długość: 1 513 mm
- Całkowita szerokość: 28 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1419051
- Kompatybilność balastu: EM

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514486881
- Waga netto: 0,22 kg
- Waga brutto: 0,29 kg
- Wysokość: 157,7 cm
- Długość: 3,1 cm
- Szerokość: 3,1 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.443

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com