

PHILIPS

Panel wpuszczany

Lampy wpuszczane

60 x 60 cm

naturalne światło białe 4000 K

3200 lm

Wskaźnik UGR <19 spełnia
wymagania norm dla biur



8719514955295



Profesjonalna jakość dla Twojego projektu

Niezawodne, energooszczędne, profesjonalne panele LED. Panele ProjectLine sprzyjają oszczędzaniu energii. Można je mocować na standardowych sufitach z widocznymi profilami. Zapewniają naturalne światło białe o UGR <19. Niski poziom UGR oznacza niski poziom oślnienia, co poprawia komfort w miejscu pracy i zwiększa wydajność pracowników.

Łatwa instalacja

- Instalacja nigdy nie była prostsza. Wbudowane klamry po obu stronach oprawy solidnie ją trzymają, więc nie trzeba dodatkowo przytwierdzać na śruby. Kabel ze złączem GU10 umożliwia łatwe podłączenie żarówki.

Trwałość

- Solidna metalowa konstrukcja opraw Philips Peridot jest na tyle uniwersalna, że świetnie się sprawdzi w większości wnętrz. Oprawy są dostępne w kształtach okrągłym i kwadratowym z wykończeniem czarnym, białym lub metalicznym. Można wybierać między głowicą nieruchomą lub obracaną w zakresie 30°. Każda oprawa jest objęta 5-letnią gwarancją.

Zalety

Łatwa instalacja

Instalacja nigdy nie była prostsza. Wbudowane klamry po obu stronach oprawy solidnie ją trzymają, więc nie trzeba dodatkowo przytwierdzać na śruby. Kabel ze złączem GU10 umożliwia łatwe podłączenie żarówki.

Doskonała trwałość

Solidna metalowa konstrukcja opraw Philips Peridot jest na tyle uniwersalna, że świetnie się sprawdzi w większości wnętrz. Oprawy są dostępne w kształtach okrągłym i kwadratowym z wykończeniem czarnym, białym lub metalicznym. Można wybierać między

głowicą nieruchomą lub obracaną w zakresie 30°. Każda oprawa jest objęta 5-letnią gwarancją.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal
- Wykończenie klosza/soczewki: Romb
- Materiał klosza/soczewki: Akrylowe

Trwałość

- Zakres temperatury otoczenia: Od -10°C do +35°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Tolerancja strumienia świetlnego: +/-10%
- Kod barwy: 840 neutralna biel
- Stały strumień świetlny: Nie
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000
- Początkowa chromaticzność: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 90°
- Strumień Świetlny: 3 200
- Materiał optyki: Polistyren
- Typ optyki: Kąt rozsyłu światła 90°
- Materiał reflektora: Akrylowe
- Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C
- Nasycony czerwony (R9): <50
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 1,6
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 88
- Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN: 19

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio, Hotel, Restauracje
- Dodatkowe cechy: ProjectLine, Czujnik, Wodoodporne

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 135 mA
- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak
- Ryzyko fotobiologiczne: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego: 0,2 m

Moc

- Napięcie wejściowe: 220-240
- Prąd rozruchowy: 15
- Czas rozruchu: 0,2
- Współczynnik mocy (ułamek): 0.9

Zużycie energii

- Moc: 36
- Tolerancja zużycia energii: +/-10%

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 60
- Całkowita długość: 595
- Całkowita szerokość: 595

Serwis

- Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Kod IP: IP20
- Klasa ochrony: Klasa II – Podwójna izolacja
- Połączenie: Szybkorozłączka 2-biegunowa
- Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 35 000 godz.: 7,5
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz (wł./wyl.)
- W zestawie sterownik: Tak
- Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Test rozżarzonym drutem: Temperatura 650°C, czas 30 s
- Częstotliwość linii: 50 or 60
- Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK02 | 0,2 J standardowa

- Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 35
- Nadaje się do losowego przełączania: Tak

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514955295
- Waga netto: 1,65 kg
- Waga brutto: 2,12 kg
- Wysokość: 63 cm
- Długość: 60 cm
- Szerokość: 3,8 cm



Data wydania:
2026-06-06
Wersja: 0.326

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com