



## Przezroczysta żarówka z widocznym żarnikiem 60 W A60 E27



Ultrawydajna inteligentna żarówka WiZ A60 z widocznym żarnikiem to najbardziej energooszczędna inteligentna żarówka w ekosystemie WiZ. Ta inteligentna żarówka klasy A zużywa o 40% mniej energii niż standardowe żarówki LED, inteligentne światła LED oraz inteligentne żarówki LED. Dzięki technologii SpaceSense dwie lub więcej żarówek może działać jak czujniki ruchu, automatycznie włączając się, gdy jesteś w pomieszczeniu i wyłączając, gdy Cię nie ma. Możesz wspierać swoje codzienne i cotygodniowe czynności, planując, aby światła WiZ włączały się tylko wtedy i tak, jak ich potrzebujesz, przewidując Twoje potrzeby i oszczędzając energię. Wizualizuj i śledź zużycie energii za pomocą aplikacji WiZ, która zapewnia niespotykany dotąd wgląd w zużycie energii przez oświetlenie i kontrolę nad nim.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- 2700-4000
- Do 903 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!




## Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



## Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



## Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Kształt lampy: A60  
Gniazdo: E27  
Typ szkła: Przezroczyste  
Ściemnialna: Tak

### WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,055 kg

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 51 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 50 000  
Nominalny okres eksploatacji: 50 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła: 300  
Nieziemna barwa światła: 6 SDCM  
Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$   
Temperatura barwowa: 2700-4000 K  
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła  
Nominalny strumień świetlny: 903 lm  
Czas rozświetlania:  $< 0.5$  s  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 210

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 42 mA

### INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169076037  
EAN: 872016907603701  
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.48  
Zasilanie: 220-240 V  
Odpowiednik w watach: 60 W  
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A  
Moc: 4,3 W  
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 127 mm  
Całkowita długość: 127 mm  
Całkowita szerokość: 60 mm

### WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 50 000  
Znamionowy strumień świetlny: 903 lm  
Moc znamionowa: 4.3 W

### DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60  
Technologia źródła światła: LED  
Numer rejestracji EPREL: 1901111  
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



#### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169076037

Waga netto: 0,06 kg

Waga brutto: 0,06 kg

Wysokość: 15,5 cm

Długość: 8,5 cm

Szerokość: 8,5 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.