

PHILIPS

Reflektor punktowy

LED

4–50 W

GU10

Ciepły biały



8720169248564



Wysokiej jakości jasne światło LED

Nowoczesna żarówka LED do używania na co dzień w pomieszczeniach. Pozwala zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć częstotliwość wymiany żarówek, zapewniając wysoką jakość światła.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii
- Można zaufać informacjom umieszczonym na opakowaniu Philips.

Zalety

Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Wiązka światła jest wolna od podczerwieni, co oznacza, że nie jest emitowane ciepło, a brak promieniowania ultrafioletowego oznacza, że tkaniny i przedmioty nie blakną pod tym światłem.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: GU10
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 30 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 380 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- EyeComfort: Nie

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169248564
- EAN: 872016924856400
- Tytuł produktu: LED 50W GU10 WW E 36D 3CT/8 DISC-B

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.53
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Moc: 4 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 58 mm
- Całkowita długość: 58 mm
- Całkowita szerokość: 51 mm

Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 620 cd

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 1552686

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169248564
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,1 kg
- Wysokość: 11,4 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 5,1 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.323

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com