

# PHILIPS

Reflektor punktowy  
UltraEfficient 50 W PAR16  
GU10

UltraEfficient

3000 K

375 lm

50 000 godz.

Regulacja strumienia  
światelnego



8720169307889



## Ekologiczny reflektor punktowy UltraEfficient z funkcją przyciemniania

Reflektory punktowe LED firmy Philips zapewniają jasny, skupiony strumień świetlny, wyjątkowo długi okres eksploatacji i oszczędność energii do 47%. Ten reflektor punktowy jest doskonałym i trwałym zamiennikiem dla reflektorów punktowych o mocy 50 W z trzonkiem GU5.3.

**Zaprojektowany tak, aby działać dłużej i zużywać mniej energii**

- Używaj codziennie, oszczędzając przy tym energię

**Z możliwością ściemniania (żarówki LED)**

- Z możliwością ściemniania (żarówki LED)

# Zalety

## Używaj codziennie, oszczędzając przy tym energię



Nasze żarówki LED UltraEfficient są co najmniej o 40% bardziej

energooszczędne niż standardowe żarówki Philips LED, dzięki czemu oszczędzasz energię każdego dnia.

## Z możliwością ściemniania (żarówki LED)



Ta żarówka może być używana z większością ściemniaczy, aby stworzyć pożądaną atmosferę dzięki płynnemu ściemnianiu. 1 Zapoznaj się ze schematem zgodności ściemniaczy, aby upewnić się, że tego określonego ściemniacza można używać w połączeniu z tą żarówką.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Reflektor jednokierunkowy
- Gniazdo: GU10
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Nominalny strumień świetlny: 375 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 178

## Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort, UltraEfficient

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169307889
- EAN: 872016930788900
- Tytuł produktu: LEDClassic 50W GU10 WH 36D DIM UE SRT4

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Moc: 2,1 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 3

#### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 54 mm
- Całkowita długość: 54 mm
- Całkowita szerokość: 50 mm

#### Wartości znamionowe

- Znamionowa szczytowa intensywność: 650 cd

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? Yes

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169307889
- Waga netto: 0,22 kg
- Waga brutto: 0,29 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-02-21  
Wersja: 0.122

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)