

PHILIPS

Żarówka 100 W A60
E27

Oświetlenie Smart LED

Inteligentna żarówka z pełną
gamą kolorów

Do 1521 lm przy temperaturze
barwowej 2700K

Z łatwością podłącz i baw się

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu

8721103046611



Inteligentne światło na co dzień

Ta kolorowa inteligentna żarówka umożliwi kompletnie spersonalizowanie nastroju wewnątrz domu, ponieważ potrafi emitować efektowne jasne światło zarówno w milionach różnych barw, jak i białe światło w mnóstwie odcieni swobodnie regulowanych od chłodnych niebieskich aż po ciepłe żółtawe. Funkcja głębokiego przyciemniania pozwala uzyskać jasność najlepszą dla każdego rodzaju aktywności — bez względu na to, czy chcesz czytać książkę, czy też oglądać film na kanapie. Żarówkę można łatwo połączyć z siecią Wi-Fi i wtedy wygodnie sterować nią poprzez aplikację WiZ albo głosem.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Kontrola z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Steruj głosem bez użycia rąk
- Jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej
- Możliwości głębokiego przyciemniania

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Tryby światła

- Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby

Zalety

Kontrola z dowolnego miejsca




Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Kontrola z dowolnego miejsca



Urządzeniami można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz wyłączyć urządzenia, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Steruj głosem bez użycia rąk




Steruj oświetleniem za pomocą głosu; po prostu włącz integrację z Google, Alexa lub dodaj do swoich skrótów Siri.

Jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej



Dzięki standardowemu kształtowi A60 i podstawie E27, ta żarówka pasuje do większości gniazd w większości domów i jest w stanie emitować zaskakująco jasne światło o jasności 1521 lm światła

Możliwości głębokiego przyciemniania




Stwórz idealne oświetlenie swojego domu dzięki inteligentnej żarówce z możliwością przyciemniania, która pozwala łatwo regulować jasność, aby dopasować ją do Twojego nastroju i aktywności, od 100% aż do 1%.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów


Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia



Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwaj nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu.

Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 12,2 cm
- Waga: 0,062 kg
- Szerokość: 6 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 121,68

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103046611
- EAN: 872110304661100
- Tytuł produktu: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Moc: 12,5 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 13

Wymiary i waga produktu

- Długość: 12,2 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Moc znamionowa: 12.5 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 2224719
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103046611
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2026-05-14
Wersja: 0.428

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.