







# Crie o estilo de luz certo

O foco encastrado Philips Donegal é fabricado a partir de material de alta qualidade, sem poeira nem ferrugem, para uma manutenção sem esforço. Escolha uma lâmpada LED GU10 da Philips que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração.

#### Fácil de utilizar

· Cabeça do foco ajustável

# Desenhado para a sua sala de estar e quarto

· Sem poeira, sem ferrugem

# Alta qualidade

· Fácil de limpar

# Destaques

# Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

#### Sem poeira, sem ferrugem

O material de superfície especial sem poeira, sem ferrugem deste foco encastrado minimiza a acumulação de pó e garante a longa vida do seu produto.

#### Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

# Especificações

#### Características da lâmpada

Utilização prevista: Interior

### Design e acabamento

· Cor: White

Material: sintético

#### **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

# Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Não
- · Controlo remoto incluído: Não

### Características da luz

 Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2

#### **Diversos**

- Concebida especialmente para:
  Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
  Cozinha, Escritório
- · Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Luzes encastradas
- · EyeComfort: Não

#### Dimensões e peso do produto

· Peso líquido: 0,248 kg

· Altura total: 40 mm

· Comprimento global: 90 mm

· Largura total: 90 mm

Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

#### Assistência

· Garantia: 2 ano(s)

#### Especificações técnicas

- · Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II Isolamento duplo

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8718696161029
- Peso líquido: 0,25 kg
- · Peso bruto: 0,36 kg
- · Altura: 308 mm
- Comprimento: 103 mm
- · Largura: 53 mm



Data de publicação: 2025-09-03 Versão: 0.142 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.